INFORMACIÓ DE PRODUCTE

ZETA

4681TOO250P63

EAN 4031582443059



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	●●●○○
El soroll del moviment	●●●○○
Atràcia	●●●●●
Resistència a a la corrosió	●●●○○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Zeta
Tipus	Rueda giratoria con Freno direccional
Tracidad de carga a 4 km/h	800 kg
Tracidad de carga a 6 km/h	640 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	1600 kg
Temperatura (mínim)	-40 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Alçada total	290 mm
Pes total	3,59 kg

SUPORT

Material d'habitatge	Placa d'acer, molt pesada
Forquilla Forma	Ample, Reforçat
Scamiento giratorio	Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable
Color	Passivat blau
Desplaçament	55 mm
Sterferencia de giro	230 mm

RODA

Material corporal	Poliamida, pesada
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Coixinet llis
Eix	Estirada de nou
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	250 mm
Banda de rodadura ample	50 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	75 Shore D

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	137 mm
Placa ampla	105 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	105 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	75 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	80 mm
Placa de diàmetre	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ZETA


4681TOO250P63


EAN 4031582443059


BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Plànols del producte









© Copyright 2026 TENTE International GmbH