

DELTA

3642ITP160P63 F.D-LOCK

EAN 4031582337426

Número de pedido 00833691



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ●●●○○

Ruido de movimiento ●●●○○

Desgaste ●●●●○

Resistencia a la corrosión ●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

| | |
|-------------------------------|--|
| Nombre del producto | Delta |
| Tipo | Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda |
| Estándar | EN12532 - Material de transporte |
| Capacidad de carga a 4 km/h | 600 kg |
| Capacidad de carga a 6 km/h | 480 kg |
| Capacidad de carga estática | 1200 kg |
| Rango de temperatura (mínimo) | -10 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C |
| Altura total | 210 mm |
| Ancho total | 94 mm |
| Peso total | 3,3 kg |

ARO

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Material del cuerpo | Aluminio |
| Material de la banda de rodadura | Poliuretano, Fundido |
| Cojinete | Rodamiento de bolas de precisión |
| Eje | Enroscado con tuerca |
| Color Aro | Amarillo miel (RAL1005) |
| Protectores de hilo | Sin protector de roscas |
| Diámetro | 160 mm |
| Ancho de Banda de rodadura | 50 mm |
| Anchura del cuerpo | 50 mm |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 92 Shore A |
| Dureza de la Banda de rodadura (D) | 42 Shore D |

SOPORTE

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Material | Chapa de acero, pesada |
| Forma de Horquilla Forma | Ancho, Reforzado |
| Rodamiento giratorio | Rodamiento de bolas de precisión |
| Color | Pasivado azul |
| Desplazamiento | 55 mm |
| Radio de giro | 135 mm |
| Interferencia de giro | 270 mm |
| Diámetro del domo | 94 mm |

AJUSTE

| | |
|--|-------------------|
| Tipo de ajuste | Placa rectangular |
| Longitud de la placa | 137 mm |
| Anchura de la placa | 105 mm |
| Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 80 mm |
| Ancho del orificio de la placa (mínimo) | 105 mm |
| Anchura del orificio de la placa (máxima) | 105 mm |
| Diámetro del orificio de la placa | 11 mm |

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DELTA

3642ITP160P63 F.D-LOCK

EAN 4031582337426

Número de pedido 00833691



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DELTA

3642ITP160P63 F.D-LOCK

EAN 4031582337426

Número de pedido 00833691



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

