

# INTEGRAL

2040UAP125R05-32 9002

EAN 4031582300116



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ○ ○ |

## コア属性

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| 製品名       | Integral              |
| ハウジングタイプ  | 自在キャスター               |
| 標準        | EN12531 - 病院用ベッドキャスター |
| 3km/hの耐荷重 | 150 kg                |
| 4km/hの耐荷重 | 150 kg                |
| 静荷重       | 450 kg                |
| 温度範囲（最小）  | -25 °C                |
| 温度範囲（最大）  | 80 °C                 |
| 取付高       | 158 mm                |
| 全幅        | 62 mm                 |
| 総重量       | 1.051 kg              |
| 認証        | TÜV Süd によるテストと監視     |

## 車輪

|            |                  |
|------------|------------------|
| 本体材質       | ポリアミド            |
| トレッド材質     | ポリウレタン、樹脂成型      |
| ベアリング      | 精密ボールベアリング       |
| トレッド色      | スレートグレー（RAL7015） |
| 車輪色        | スレートグレー（RAL7015） |
| スレッドガード    | 一体型スレッドガード       |
| 直径         | 125 mm           |
| トレッド幅      | 32 mm            |
| ボディ幅       | 32 mm            |
| トレッドの硬度（A） | 92 ショアA          |
| トレッドの硬度（D） | 42 ショアD          |



IFデザイン賞



レッドドットデザイン賞

# INTEGRAL

2040UAP125R05-32 9002

EAN 4031582300116



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ハウジング

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 材料      | スチール、中量系          |
| フォーク形状  | クローズ              |
| 旋回ベアリング | 精密ボールベアリング        |
| 色       | グレーホワイト (RAL9002) |
| オフセット   | 35 mm             |
| 旋回半径    | 97.5 mm           |
| 旋回径     | 195 mm            |
| ドーム径    | 62 mm             |

## フィッティング

|            |            |
|------------|------------|
| フィッティングタイプ | ソリッドステム、丸型 |
| ボルト径       | 32 mm      |
| ボルト長       | 45 mm      |
| ボルトねじ位置    | 7 mm       |
| ボルト取付穴数    | 2          |



IFデザイン賞



レッドドットデザイン賞

# INTEGRAL




2040UAP125R05-32 9002

EAN 4031582300116



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面



IFデザイン賞



レッドドットデザイン賞