PRODUCTINFORMATIE

LINEA LOW HEIGHT

5945UAP075P30-8 LH RAL9002

EAN 4031582370799



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●●●
Bewegingsgeluid	●●●○○
Slijtage	●●●●○
Corrosiebestendigheid	●●●●○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Linea low height
Type	Wielen met Wielslot
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	90 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	180 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	78 mm
Totale breedte	58 mm
Totaal gewicht	0,25 kg

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Polyamide
Vork Vorm	Behuizing met twee Wiel
Zwenklager	Precisie kogellagers
Kleur	Grijs wit (RAL9002)
Offset	23 mm
Zwenk radius	78 mm
Draaicirkel	156 mm
Diameter koepel	30 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lagering	Precisie kogellagers
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	75 mm
Breedte Loopvlak	15 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A

FITTING

Type bevestiging	Boutgat
Boutgat diameter	8 mm

Deutscher Ontwerper Club

Interzum Award

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

LINEA LOW HEIGHT

5945UAP075P30-8 LH RAL9002

EAN 4031582370799

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Producttekeningen



Deutscher Ontwerper Club

Interzum Award

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH