INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

ALPHA

3477UFJ100P62 T/G small

EAN 4031582377798



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●●●
Attrition	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Alpha
Type	Roulette pivotante avec Blocage total
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	160 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	320 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	128 mm
Poids global	1.07 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Tôle d'acier, lourde
Forme Chape	Galbé
Pivot	Deux courses de balles
Couleur de la chape	Zingué bleu
Déport	41 mm
Rayon d'encombrement	123 mm
Diamètre d'encombrement	246 mm

ROUE

Tread hardness	souple
Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Pneu élastique, non marquant, vulcanisé
Roulement	Roulements rouleaux
Axe	Vissé avec écrou
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	100 mm
Largeur du Bandage	34 mm
Dureté du Bandage (A)	64 Shore A

RACCORD

Type de raccord	Plaque rectangulaire
Longueur de plaque	105 mm
Largeur de plaque	80 mm
Longueur du trou de plaque (minimale)	77 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	80 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	60 mm
Diamètre du trou de la plaque	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ALPHA

3477UFJ100P62 T/G small


EAN 4031582377798

Dessins du produit

3477U00100P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80



© Copyright 2026 TENTE International GmbH