AVIANA

5976PJE075P54 light Standard 7001

EAN 4031582370966

Numéro de commande 00026082



PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●●○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●●●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Aviana
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	102 mm
Largeur totale	69 mm
Poids	0.34 kg

CHAPE

Déport	28 mm
Rayon d'encombrement	68.5 mm
Diamètre d'encombrement	137 mm
Diamètre du dôme	54 mm

ROUE

Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	25 mm
Largeur du corps de roue	25 mm

RACCORD

Longueur de la platine	70 mm
Largeur de la platine	55 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	51 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	41 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	51 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	57 mm
Diamètre des trous de la platine	5.5 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AVIANA


5976PJE075P54 light Standard 7001


EAN 4031582370966


Numéro de commande 00036982

Dessins du produit









© Copyright 2026 TENTE International GmbH