製品情報

AGILA

2477PJP150R05-28 M8/19

EAN 4031582302189



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●○○
動きのノイズ	●●●●○
摩擦	●●●○○
耐食性	●●●○○

コア属性

製品名	Agila
ハウジングタイプ	トータルロック付き自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスキャスター
3km/hの耐荷重	100 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	200 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	188 mm
全幅	60 mm
総重量	1.25 kg

ハウジング

ハウジング材質	スチール、中量系
フォーク形状	幅の広い
旋回ベアリング	2つのボールレース
ハウジング色	青色被膜保護
オフセット	36 mm
旋回半径	131 mm
旋回径	262 mm
ドーム径	60 mm

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	熱可塑性ゴム
ベアリング	精密ボールベアリング
車輪色	シルバーグレー（RAL7001）
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	150 mm
トレッド幅	32 mm
ボディ幅	32 mm
トレッドの硬度（A）	87 ショアA

フィッティング

フィッティングタイプ	ソリッドステム、丸型
ボルト径	28 mm
ボルト長	45 mm
ボルトねじ位置	19 mm
ボルト取付穴数	2

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

AGILA

2477PJP150R05-28 M8/19

EAN 4031582302189

注文番号 00029364

製品図面

