

## ZETA

4681IFP200P63 XL

EAN 4031582399868



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll ● ● ● ○ ○

El soroll del moviment ● ● ● ○ ○

Atràcia ● ● ● ○ ○

Resistència a a la corrosió ● ● ● ○ ○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Nom del producte           | Zeta                                  |
| Tipus de carcassa          | Rueda giratoria con Freno direccional |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 450 kg                                |
| Tracidad de carga a 6 km/h | 360 kg                                |
| Tracidad de carga estàtica | 900 kg                                |
| Temperatura (mínim)        | -20 °C                                |
| Temperatura màxima (màxim) | 85 °C                                 |
| Alçada total               | 240 mm                                |
| Pes total                  | 4,005 kg                              |

## RODA

|                                     |                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| Material corporal                   | Alumini                                   |
| Material de la banda de rodadura    | pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat |
| El Bearing                          | Rodament de boles de precisió             |
| Eix                                 | Estirada de nou                           |
| Protectors de fil                   | Sense vigilància                          |
| Diametralització                    | 200 mm                                    |
| Banda de rodadura ample             | 50 mm                                     |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 67 Shore A                                |

## SUPORT

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Material             | Placa d'acer, molt pesada                    |
| Forquilla Forma      | Ample, Reforçat                              |
| Scamiento giratorio  | Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable |
| Desplaçament         | 55 mm                                        |
| Sterferencia de giro | 230 mm                                       |

## FITACIÓ

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Tipus de Fitting                      | Placa rectangular |
| Placa llarga                          | 137 mm            |
| Placa ampla                           | 105 mm            |
| Longitud del forat de placa (màxim)   | 105 mm            |
| Amplària del forat de placa (Minimum) | 75 mm             |
| Amplària del forat de placa (màxim)   | 80 mm             |
| Placa de diàmetre                     | 11 mm             |

# ZETA

4681IFP200P63 XL

EAN 4031582399868



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

