PRODUKTINFORMATION

AGILA

2477PJO150R05-28 M8/19

EAN 4031582302073



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●●○
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Agila
Type	Drejeligt Hjul med Totalbremse
Standard	EN12530 - Hjul til Apparater
Belastning ved 3 km/t	100 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	200 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	188 mm
Samlet bredde	60 mm
Samlet vægt	1,16 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Stålplade, medium
Gaffel Form	Bred
Drejekrans	Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Farve	Blå-kromatiseret
Udladning	36 mm
Udfaldsradius	131 mm
Udfaldsdiameter	262 mm
Dome-diameter	60 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polypropylen
Hjulbanemateriale	Termoplastisk gummi
Leje	Glideleje
Hjul farve	Sølvgrå (RAL7001)
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	150 mm
Hjulbane bredde	32 mm
Fælgbredde	32 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	87 Shore A

MONTERING

Monteringstype	Solid Stift, rund
Boltdiameter	28 mm
Boltlængde	45 mm
Bolt trådens position	19 mm
Bolt	2

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

AGILA

2477PJO150R05-28 M8/19

EAN 4031582302073

Bestillingsnummer 00063769

Produkttegninger





