

LINEA

5941UAP100P52 RAL9002

EAN 4031582352337



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

| | |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ● ● |
| Шум руху | ● ● ● ○ ○ |
| Атриція | ● ● ● ● ○ |
| Стійкість до корозії | ● ● ● ● ○ |

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|--|
| Назва продукту | Linea |
| Тип | Поворотний Колісна опора з Блокування напрямку |
| Стандартний | EN12530 — Катери пристроїв |
| Обвантажопідйомність 3 км/год | 120 kg |
| Статичний Вантажопідйомність | 240 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -10 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 40 °C |
| Загальна висота | 124 mm |
| Загальна ширина | 82 mm |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Матеріал тіла | Поліамід |
| Матеріал протектору | Поліуретан, Інжекційний |
| Носіння | Прецизійний кульковий підшипник |
| Захист різьби | 3 різьбовим поручителем |
| Діаметр | 100 mm |
| Протектор | 20 mm |
| Твердість Протектор (A) | 92 Прибережна A |

КРОНШТЕЙН

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Матеріал | Поліамід |
| Вила Форма | Кронштейн подвійного Колесо |
| Поворотний вузол | Прецизійний кульковий підшипник |
| Колір | Сіро-білий (RAL9002) |
| Офсет (Зсув) | 32 mm |
| Радіус повороту | 108 mm |
| Поворотне з'єднання | 216 mm |
| Діаметр ковпачка | 52 mm |

ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|---|--|
| Тип налаштування | Прямокутна пластина, відстань Отвір під болт США |
| Довжина пластини | 95 mm |
| Ширина тарілки | 70 mm |
| Довжина отвору для планшета (мінімальна) | 72 mm |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 76 mm |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна) | 44,5 mm |
| Ширина отвору для планшета (максимальна) | 52 mm |
| Діаметр отвору планшета | 11 mm |

Deutscher
Konstruktor
ClubНагорода
InterzumIF Дизайн
Award

LINEA

5941UAP100P52 RAL9002

EAN 4031582352337



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ



Deutscher
Konstruktor
Club



Нагорода
Interzum



IF Дизайн
Award