

## ZETA

4680UOO200P63

EAN 4031582307894



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Rullļa veiktspēja    | ● ● ● ● ○ |
| Kustības trokšnis    | ● ● ● ● ○ |
| Nodilums             | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgums | ● ● ● ● ○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Zeta                            |
| Korpasa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis      |
| Standarta                            | EN12532 - Transporta aprīkojums |
| Kravnesība pie 4 km/h                | 800 kg                          |
| Kravnesība pie 6 km/h                | 640 kg                          |
| Elektrovadītspējīga                  | Nē                              |
| Nerūsējošais                         | Nē                              |
| Statiskā krāvējs                     | 1600 kg                         |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -30 °C                          |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C                           |
| Kopējais augstums                    | 240 mm                          |
| Kopējais platums                     | 96 mm                           |
| Kopējais svars                       | 3,04 kg                         |

## KRONŠTEINIS

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| Mājokļa materiāls   | Tērauda loksne, ļoti smaga                         |
| Dakšas forma        | Plaša, pastiprināta                                |
| Grozāmais gultnis   | Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša |
| Krāsa               | Pasivēts ar zilu                                   |
| Ofsets              | 55 mm                                              |
| Pagrieziena rādiuss | 155 mm                                             |
| Grozāms savienojums | 310 mm                                             |
| Kupola diametrs     | 96 mm                                              |

## RITENIS

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Korpasa materiāls      | Poliamīds                   |
| Protektora materiāls   | Identisks ar riteņa korpusu |
| Gūtnis                 | Cuscinetto piano            |
| Ass                    | Pieskrūvēts ar uzgriezni    |
| Ritenis krāsa          | Dabiski balts               |
| Izplešanās armatūra    | Bez vītņu aizsarga          |
| Diametrs               | 200 mm                      |
| Protektora platums     | 50 mm                       |
| Korpasa platums        | 50 mm                       |
| Protektora cietība (D) | 75 Krasts D                 |

## UZSTĀDĪŠANA

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Uzstādīšanas veids                     | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums                        | 137 mm             |
| Plāksnes platums                       | 105 mm             |
| Plāksnes atveres garums (minimālais)   | 75 mm              |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais)  | 80 mm              |
| Plāksnes atveres platums (minimālais)  | 75 mm              |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 105 mm             |
| Plāksnes atveres diametrs              | 11 mm              |

# ZETA

4680UOO200P63

EAN 4031582307894

Pasūtījuma numurs 00805471

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

