LINEA

5925UAP075S70 10x15 RAL9002 TFR

EAN 4031582394528



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	●●●○○
Mozgás zajkibocsátása	●●●○○
Kopás	●●●○○
Korrozióálló képesség	●●●●○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Linea
Ház típusa	Kerékfékes görgő
Standard	EN12528 - Bútorgörgők
Teherbírás 3 km/h-nál	80 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	160 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	40 °C
Összsúly	82 mm
Teljes szélesség	54 mm

VÁZ

A ház anyaga	Poliamid
Villa alakja	Ikerkerekes villa
Forgócsapágy	Csap, forgatható
Szín	Szürkésfehér (RAL9002)
Ellensúlyoz	23 mm
Körbeforgás	162 mm
Kupola átmérője	30 mm
Menet átmérője	10 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Fröccsöntött poliuretán
Csapágy	Precíziós golyóscsapágy
Tengely	Szegecselt
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	75 mm
Futófelület szélessége	15 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Menetes szár hatszögletű nyakkal, felső
Szár átmérője	10 mm
Szár hossza	15 mm

Deutscher Designer Club

Interzum Award

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA

5925UAP075S70 10x15 RAL9002 TFR

EAN 4031582394528

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Termékrajzok



Deutscher Designer Club

Interzum Award

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH