

ZETA STAINLESS

8670UAD200P63

EAN 4031582313475

Номер замовлення 00830097



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

| | |
|-----------------------|-------|
| Продуктивність рулону | ●●●●● |
| Шум руху | ●●○○○ |
| Атриція | ●●●●● |
| Стійкість до корозії | ●●●●● |

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|---|
| Назва продукту | Zeta stainless |
| Тип | Поворотний Колісна опора |
| Стандартний | EN12533 — Колісні опори для великих навантажень |
| ОбВантажопідйомність 4 км/год | 500 kg |
| ОбВантажопідйомність 6 км/год | 400 kg |
| Нержавіюча сталь | ✓ |
| Статичний Вантажопідйомність | 1000 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -30 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 80 °C |
| Загальна висота | 240 mm |
| Загальна ширина | 96 mm |
| Загальна вага | 3,064 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Матеріал тіла | Поліамід |
| Матеріал протектору | Поліуретан, Інжекційний |
| Носіння | Роликовий підшипник, Нержавіюча сталь |
| Вісь | Пригвинчено гайкою |
| Колір Колесо | Природний білий |
| Діаметр | 200 mm |
| Протектор | 50 mm |
| Ширина тіла | 50 mm |
| Твердість Протектор (A) | 92 Прибережна A |
| Твердість Протектор (D) | 42 Прибережна D |

КРОНШТЕЙН

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Матеріал | Нержавіюча сталь, важка |
| Вила Форма | Широка Підсилений |
| Поворотний вузол | Дві м'ячі перегони |
| Колір | Нержавіюча сталь |
| Офсет (Зсув) | 55 mm |
| Радіус повороту | 155 mm |
| Поворотне з'єднання | 310 mm |
| Діаметр ковпачка | 96 mm |

ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|---|---------------------|
| Тип налаштування | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини | 137 mm |
| Ширина тарілки | 105 mm |
| Довжина отвору для планшета (мінімальна) | 74 mm |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 80 mm |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна) | 74 mm |
| Ширина отвору для планшета (максимальна) | 105 mm |
| Діаметр отвору планшета | 11 mm |

ZETA STAINLESS

8670UAD200P63

EAN 4031582313475

Номер замовлення 00830097



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

