

AGILA

2470YGO075P40

EAN 4031582342543

Pasūtījuma numurs 00029053



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

| | |
|--------------------|-----------|
| Rullja veiktspēja | ● ● ● ○ ○ |
| Kustības troksnis | ● ● ● ● ○ |
| Nodilums | ● ● ● ○ ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ○ ○ |

PAMATAATRIBŪTI

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Produkta nosaukums | Agila |
| Korpusa tips | Grozāmais atbalsta ritenis |
| Standarta | EN12530 - Ierīču atbalsta riteni |
| Krāvnese pie 3 km/h | 75 kg |
| Elektrovadītspējīga | ✓ |
| Statiskā krāvnese | 150 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
| Kopējais augstums | 100 mm |
| Kopējais platums | 43 mm |
| Kopējais svars | 0,245 kg |



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RITENIS

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Korpusa materiāls | Polipropilēns, elektrovadītspējīgs |
| Protektora materiāls | Termoplastiskas gumija, elektrovadoša |
| Gūltnis | Cuscinetto piano |
| Ritenis krāsa | Sudraba pelēka (līdzīgi RAL7001) |
| Izplešanās armatūra | Bez vītņu aizsarga |
| Diametrs | 75 mm |
| Protektora platums | 25 mm |
| Korpusa platums | 25 mm |
| Protektora cietība (A) | 87 Krasts A |

KRONŠTEINIS

| | |
|---------------------|------------------------|
| Materiāls | Tērauda loksne, vidēja |
| Dakšas forma | Plaša |
| Grozāmais gūltnis | Divu bumbu sacīkstes |
| Krāsa | Pasivēts ar zilu |
| Ofsets | 24 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 61,5 mm |
| Grozāms savienojums | 123 mm |
| Kupola diametrs | 43 mm |

UZSTĀDĪŠANA

| | |
|--|----------------------|
| Uzstādīšanas veids | Kvadrātveida plāksne |
| Plāksnes garums | 60 mm |
| Plāksnes platums | 60 mm |
| Plāksnes atveres garums (minimālais) | 38 mm |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 48 mm |
| Plāksnes atveres platums (minimālais) | 38 mm |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 48 mm |
| Plāksnes atveres diametrs | 6,3 mm |

AGILA

2470YGO075P40

EAN 4031582342543

Pasūtījuma numurs 00029053



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

