SUPRATECH

PJO050x18-Ø8

EAN 4031582428353

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



ROUE

Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	18 mm
Diamètre de l'alésage	8 mm
Longueur de moyeu	21 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Supratech
Capacité de charge à 3 km/h	35 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	70 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	0.02 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


SUPRATECH

PJO050x18-Ø8

EAN 4031582428353

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit



© Copyright 2026 TENTE International GmbH