INFORMACJE O PRODUKCIE

DURATECH

TOP 085x75-Ø20 HL75

EAN 4031582331196



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid, ciężki
Materiał bieżni	Identyczny z korpusem Koło
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło	Naturalna biel
Osłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	85 mm
Szerokość Bieżnia	75 mm
Średnica otworu Oś	20 mm
Długość piasty	75 mm
Szerokość korpusu	75 mm
Twardość Bieżnia (D)	75 Shore D
Typ łożyska	6204

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	●●●●●
Hałas ruchowy	●●○○○
Odejście	●●●●●
Odporność na korozję	●●●○○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Duratech
Typ	Koło
Standardowy	EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Nośność przy 4 km/h	750 kg
Nośność przy 6 km/h	600 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	1500 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-40 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	80 °C
Waga całkowita	0,21 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH


TOP 085x75-Ø20 HL75


EAN 4031582331196

Numer zamówienia 00832613

Rysunki produktu







© Copyright 2026 TENTE International GmbH