

## ALPHA

3478UFX160P63

EAN 4031582399332



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Valivý odpor       | ● ● ● ● ● ○ |
| Hlučnost           | ● ● ● ● ● ● |
| Opotřebení         | ● ● ● ● ○ ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ● ○ ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Název produktu              | Alpha                        |
| Typ                         | Pevné Kolečko                |
| Norma                       | EN12532 – Přepravní vybavení |
| Nosnost 4 km/h              | 300 kg                       |
| Nosnost 6 km/h              | 200 kg                       |
| Elektrické vodivé           | Ne                           |
| Nerezové                    | Ne                           |
| Statická Nosnost            | 600 kg                       |
| Rozsah teploty (minimální)  | -20 °C                       |
| Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C                        |
| Celková výška               | 200 mm                       |
| Stavební výška              | 115 mm                       |
| Celková hmotnost            | 1,79 kg                      |

## UCHYCENÍ

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Materiál pouzdra | Ocelový plech, těžký |
| Tvar Vidlice     | Široký               |
| Barva vidlice    | Pasivováno modrou    |

## KOLO

|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Tread hardness     | měkký                                          |
| Materiál středu    | Polyamid                                       |
| Materiál běhounu   | Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná |
| Ložisko            | Přesné kuličkové ložisko, Zapečetěné           |
| Osa kola           | Šroub s maticí                                 |
| Barva Kola         | Stříbrně šedá (RAL7001)                        |
| Ochranná krytka    | S ložiskovým pouzdrem                          |
| Průměr             | 160 mm                                         |
| Šířka Běhoun       | 46 mm                                          |
| Šířka středu kola  | 46 mm                                          |
| Tvrdost Běhoun (A) | 63 Obuv A                                      |

## MONTÁŽ

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Typ uchycení                    | Obdélníková destička |
| Délka plotny                    | 137 mm               |
| Šířka plotny                    | 115 mm               |
| Délka otvoru plotny (minimální) | 75 mm                |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 80 mm                |
| Šířka otvoru plotny (minimální) | 75 mm                |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 105 mm               |
| Průměr otvoru plotny            | 11 mm                |

# ALPHA

3478UFX160P63

EAN 4031582399332

Objednáací číslo 00000802  
Výkresy produktu



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

