PRODUKTINFORMATION

LINEA LOAD

5945UAP050L51-8 load 9002

EAN 4031582421576



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●●
Kørselsstøj	●●●●○
Abrasion	●●●●●
Rustbeskyttelse	●●●●○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Linea load
Type	Drejeligt Hjul med Hjulbremse
Standard	EN12530 - Hjul til Apparater
Belastning ved 3 km/t	100 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	200 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	40 °C
Byggehøjde	50 mm
Samlet bredde	47,5 mm
Samlet vægt	0,09 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Polyamid
Gaffel Form	Dobbelt Hjul
Drejekrans	Præcisionskugleleje
Udfaldsradius	51 mm
Udfaldsdiameter	102 mm
Dome-diameter	23 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Indsprøjtet
Leje	Præcisionskugleleje
Trådfang	Med trådfang
Diameter	50 mm
Hjulbane bredde	13 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A

MONTERING

Monteringstype	Hul til montagesplit til B10-fitting
Bolt Huldiameter	8 mm

Deutscher Designer Club

Interzum Award

IF Design Award


© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA LOAD

5945UAP050L51-8 load 9002

EAN 4031582421576

Produkttegninger





Deutscher Designer Club

Interzum Award

IF Design Award