ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

# INTEGRAL TWIN

## 2944UAP100R36-32S30 D 9002 4xM6

EAN 4031582302530



Изображение может отличаться от оригинального продукта

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

| | |
|---|---|
| Производительность рулона | ●●●●● |
| Шум движения | ●●●○○ |
| Исчезновение | ●●●●○ |
| Устойчивость к коррозии | ●●●○○ |

### ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|---|---|
| Название продукта | Integral twin |
| Тип | Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления |
| Стандартный | EN12531 - Больничные подставки для кроватей |
| Грузоподъемность при 3 км/ч | 125 kg |
| Грузоподъемность при 4 км/ч | 125 kg |
| Электропроводящий | Нет |
| Нержавеющая сталь | Нет |
| Грузоподъемность статическая | 375 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -25 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 80 °C |
| Общая высота | 129 mm |
| Общая ширина | 63 mm |
| Общий вес | 1,04 kg |
| Сертификация | Протестировано и контролируется TÜV Süd |

### КРОНШТЕЙН

| | |
|---|---|
| Материал корпуса | Стальной лист, средний |
| Форма Вилы | Кронштейн сдвоенного Колесо |
| Повортный узел | Прециссионый шариковый подшипник |
| Цвет | Серый белый (RAL9002) |
| Офсет (Смещение) | 31 mm |
| Радиус поворота | 85 mm |
| Поворотное соединение | 170 mm |
| Диаметр купола | 61,5 mm |

### КОЛЕСО

| | |
|---|---|
| Материал корпуса | Полиамид |
| Материал протектора | Полиуретан, Инжекционный |
| Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник |
| Цвет Колесо | Серый белый (RAL9002) |
| Защита от проводов | С защитой резьбы |
| Диаметр | 100 mm |
| Ширина Протектор | 15 mm |
| Ширина тела | 15 mm |
| Твердость Протектор (A) | 92 Береговая A |
| Твердость Протектор (D) | 42 Береговая D |

### ФИТИНГ

| | |
|---|---|
| Тип фитинга | Стержень с Кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая Вариант |
| Диаметр Болт | 32 mm |
| Длина Болт | 51 mm |
| Положение резьбы Болт | 7 mm |
| Количество монтажных отверстий Болт | 4 |

Немецкая награда за Дизайн

Награда Red Dot Дизайн Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# INTEGRAL TWIN

2944UAP100R36-32S30 D 9002 4xM6

EAN 4031582302530

Номер заказа 00060551

**Чертежи изделия**

