ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

ZETA STAINLESS

8671UFX160P63

EAN 4031582313673



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	●●●●●
Шум от движение	●●●●●
Привличане	●●●○○
Устойчив на корозия	●●●●●

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Zeta stainless
Тип	Завъртане на Колело с Заключване по пососка
Стандартен	EN12533 – Тежкотоварни колела
Товароносимост при 4 км/ч	300 kg
Товароносимост при 6 км/ч	240 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Да
Статичен Товароносимост	600 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	85 °C
Обща височина	200 mm
Обща ширина	96 mm
Общо тегло	3.1 kg

ВИЛКА

Материал на корпуса	Неръждаемост стомана, тежка
Форма Вилица	Обхват Закалено
Въртящ се лагер	Две състезания с топка
Цвят	Неръждаемост стомана
Изместване	55 mm
Радиус на завъртане	135 mm
Интерференция при завъртане	270 mm
Диаметър на купол	96 mm

КОЛЕЛО

Tread hardness	мек
Материал на тялото	Полиамид
Материал на реазбата	Еластична гума, без маркировка, вулканизирана
Лагер	Прецизен сачмен лагер, запечатан Изолиран
Ос	Завинтен с гайка
Цвят на Колело	Сиво/немаркирано
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	160 mm
Ширина на Резба	46 mm
Ширина на тялото	46 mm
Твърдост на Резба (A)	64 Бръснач A

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плака
Дължина на плаката	137 mm
Ширина на плаката	105 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)	74 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)	74 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	105 mm
Диаметър на отвора на плаката	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ZETA STAINLESS

8671UFX160P63

EAN 4031582313673

Номер на поръчката 00829526

Product Drawings





