

# DELTA TWIN

9940ETP065P41-100X100

EAN 4031582501162

Pasūtījuma numurs 00800241



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Rullja veikspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Delta twin
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Krāvnese pie 4 km/h	400 kg
Statiskā krāvnese	800 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-30 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	111,5 mm
Kopējais platums	92 mm
Kopējais svars	1,932 kg

## RITENIS

Korpusa materiāls	Tērauds, dzelzs
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Medus dzeltens (RAL1005)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	65 mm
Protektora platums	30 mm
Korpusa platums	30 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D

## KRONŠTEINIS

Materiāls	Čuguns vai dzelzs kalums, smags
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteins
Grozāmais gūtnis	Precizijas lodīšu gūtnis
Krāsa	Caurspīdīgs pārklājums
Ofsets	25 mm
Pagrieziena rādiuss	62 mm
Grozāms savienojums	124 mm
Kupola diametrs	73 mm

## UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Kvadrātveida plāksne
Plāksnes garums	100 mm
Plāksnes platums	100 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	63 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	78 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	63 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	78 mm
Plāksnes atveres diametrs	10,5 mm

# DELTA TWIN

9940ETP065P41-100X100

EAN 4031582501162

Pasūtījuma numurs 00800241



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

