

## ALPHA

3478UER100P62

EAN 4031582030617  
Broj porudžbine 00027242

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ● ○ |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ● ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ○ ○ |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ○ ○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Alpha                        |
| Tip kućišta                    | Fiksni Tocak                 |
| Standard                       | EN12532 - transportna oprema |
| Nosivost na 4 km/h             | 160 kg                       |
| Statički Nosivost              | 320 kg                       |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C                       |
| Opseg temperature (maksimalni) | 80 °C                        |
| Sveukupna visina               | 128 mm                       |
| Ukupna širina                  | 85 mm                        |
| Ukupna težina                  | 0,482 kg                     |

## TOCAK

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Materijal za telo          | poliamid                            |
| materijal omotaca          | Elastična guma, crna, vulkanizovana |
| Nošenje                    | kotrljajući lezaj                   |
| osovina                    | Završena sa navrtkom                |
| Boja Tocak                 | Srebrna siva (RAL7001)              |
| stitnici omotaca           | Bez stražara                        |
| Prečnik                    | 100 mm                              |
| Širina omotac              | 34 mm                               |
| Širina tela                | 34 mm                               |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 63 Šora A                           |

## KUCISTE

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Materijal       | Čelični list, težak |
| oblik viljuskas | siroko              |
| Boja            | plavo cinkovano     |

## PRILAGOĐAVANJE

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja                    | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče                     | 103 mm            |
| Širina ploče                     | 85 mm             |
| Dužina otvora ploče (Minimalno)  | 77 mm             |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 60 mm             |
| Širina otvora ploče (Minimalno)  | 77 mm             |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 80 mm             |
| Prečnik otvora ploče             | 9 mm              |

# ALPHA

3478UER100P62

EAN 4031582030617  
Broj porudžbine 00027242



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

