

## LINEA CLINIC

5946UAC150R36-34XS S30

EAN 4031582359947



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ● ● |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                | ● ● ● ● ○ |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Nome do produto                   | Linea clinic                                           |
| Tipo                              | Rodízio giratório com travão central e total           |
| Padrão                            | semelhante a EN12531- Rodízios para Camas Hospitalares |
| Capacidade de carga a 3 km/h      | 150 kg                                                 |
| Capacidade de carga a 4 km/h      | 150 kg                                                 |
| Elétrico condutivo                | Não                                                    |
| Aço inoxidável                    | Sim                                                    |
| Capacidade de carga estática      | 300 kg                                                 |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -10 °C                                                 |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 40 °C                                                  |
| Altura total                      | 155 mm                                                 |
| Largura geral                     | 71 mm                                                  |
| Peso geral                        | 1,06 kg                                                |
| Certificação                      | Testado e monitorizado por TÜV Süd                     |

## SUPORTE

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Material da caixa       | Poliamida                        |
| Em Forma de Garfo       | Roda dupla com suporte           |
| Rolamento giratório     | Rolamento de esferas de precisão |
| Offset                  | 47,5 mm                          |
| Raio giratório          | 122,5 mm                         |
| Interferência giratória | 254 mm                           |

## RODA

|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Material do centro da roda | Poliamida                                        |
| Material do piso da roda   | Poliuretano, Injetado                            |
| Rolamento                  | Rolamento de esferas de precisão, aço inoxidável |
| Anti-fios                  | Com anti-fios                                    |
| Diâmetro                   | 150 mm                                           |
| Largura do Piso            | 15 mm                                            |
| Dureza do Piso (A)         | 92 Shore A                                       |

## ENCAIXE

|                     |                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de fixação     | Espiga com Furo para barras de perfil, versão curta                                             |
| Diâmetro do Furo    | 32 mm                                                                                           |
| Comprimento do Furo | 42 mm                                                                                           |
| Sugestão            | As camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. |

Clube  
Design  
DeutscherPrémio  
Interzumproduct  
design  
awardPrémio IF  
Design

# LINEA CLINIC



5946UAC150R36-34XS S30

EAN 4031582359947



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings



Clube  
Design  
Deutscher



Prémio  
Interzum



product  
design  
award

Prémio IF  
Design