TERMÉKINFORMÁCIÓK

E-DRIVE OPTIMA

EDOAUFF125P60 24V fuer optima

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	●●●●○
Mozgás zajkibocsátása	●●●●○
Kopás	●●●○○
Korrozióálló képesség	●●●○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	E-Drive optima
Ház típusa	Meghajtó egység
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	5 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	40 °C
Teljes szélesség	190 mm
Összsúly	3,99 kg

VÁZ

A ház anyaga	Elektromos
Villa alakja	Meghajtás
Szín	Kék passzivált

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált
Csapágy	Peremes kerék
Kerék színe	Ezüstszürke (RAL7001)
Átmérő	125 mm
Test szélessége	40 mm
A futófelület keménysége (A)	63 Shore A

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	100 mm
Talplemez szélessége	95 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	60 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	100 mm
Tengely furat átmérője	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH