INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

NOVATECH

RK.ETP080x62-Ø47x18

EAN 4031582369526



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Indéfini
Bandage	Polypropylène, souple
Diamètre	80 mm
Largeur du Bandage	62 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A
Diamètre Roulements à billes	47 mm
Largeur Roulements à billes	18 mm

PERFORMANCE

Performance du rouleau	●●●●○
Bruit de mouvement	●●●○○
Attrition	●●●●○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Type	Roue
Capacité de charge à 3 km/h	600 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	1200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

RK.ETP080x62-Ø47x18

EAN 4031582369526

Numéro de commande 00832666

Dessins du produit





