**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ**

# ZETA

## 4681ITP125P63 FlatXL

EAN 4031582400427



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

### ЕФЕКТИВНІСТЬ

| | |
|---|---|
| Продуктивність рулону | ●●●○○ |
| Шум руху | ●●●○○ |
| Атритація | ●●●●○ |
| Стійкість до корозії | ●●●○○ |

### ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|---|---|
| Назва продукту | Zeta |
| Тип | Поворотний Колісна опора з Блокування напряму |
| Стандартний | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
| ОбВантажопідйомність 4 км/год | 500 kg |
| ОбВантажопідйомність 6 км/год | 400 kg |
| Електропровідність | Ні |
| Нержавіюча сталь | Ні |
| Статичний Вантажопідйомність | 1000 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -0,33 °C |
| Загальна висота | 164 mm |
| Загальна вага | 2,86 kg |

### КРОНШТЕЙН

| | |
|---|---|
| Матеріал корпусу | Сталевий лист, дуже важкий |
| Вила Форма | Широка Підсилений |
| Поворотний вузол | Дві перегони з м’ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь |
| Колір | Пасивований блакитним |
| Офсет (Зсув) | 55 mm |
| Поворотне з’єднання | 230 mm |

### КОЛЕСО

| | |
|---|---|
| Tread profile | плоский |
| Матеріал тіла | Алюміній |
| Матеріал протектору | Поліуретан, Відлитий |
| Носіння | Прецизійний кульковий підшипник |
| Вісь | Пригвинчено гайкою |
| Захист різьби | Без різьби |
| Діаметр | 125 mm |
| Протектор | 50 mm |
| Твердість Протектор (A) | 92 Прибережна A |

### ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|---|---|
| Тип налаштування | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини | 137 mm |
| Ширина тарілки | 105 mm |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 105 mm |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна) | 75 mm |
| Ширина отвору для планшета (максимальна) | 80 mm |
| Діаметр отвору планшета | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# ZETA

## 4681ITP125P63 FlatXL

EAN 4031582400427

**Креслення продукту**









