PRODUKTINFORMATION

NOVATECH

ETP 100x40-Ø25 HL40

EAN 4031582318869



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

HJUL

Fælgmateriale	Stål, jern
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Støbt
Leje	Præcisionskugleleje
Hjul farve	Honninggul (RAL1005)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	100 mm
Hjulbane bredde	40 mm
Aksel Huldiameter	25 mm
Navlængde	40 mm
Fælgbredde	40 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D
Lejetype	6205

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Novatech
Type	Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	500 kg
Belastning ved 6 km/t	400 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	1000 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	0,75 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


NOVATECH


ETP 100x40-Ø25 HL40

EAN 4031582318869

Bestillingsnummer 00828816

Produkttegninger





© Copyright 2026 TENTE International GmbH