# ALPHA

## 3477UFJ100P62 T/G small

EAN 4031582377798



画像は元の製品と異なる場合があります

### パフォーマンス

| | |
|---|---|
| 回転性能 | ●●●○○ |
| 動きのノイズ | ●●●●● |
| 摩擦 | ●●●○○ |
| 耐食性 | ●●●○○ |

### コア属性

| | |
|---|---|
| 製品名 | Alpha |
| ハウジングタイプ | トータルロック付き自在キャスター |
| 標準 | EN12532 - 輸送機器 |
| 4km/hの耐荷重 | 160 kg |
| 導電性 | いいえ |
| ステンレス | いいえ |
| 静荷重 | 320 kg |
| 温度範囲（最小） | -20 °C |
| 最大温度範囲 | 80 °C |
| 取付高 | 128 mm |
| 総重量 | 1.07 kg |

### ハウジング

| | |
|---|---|
| ハウジング材質 | スチール、重量系 |
| フォーク形状 | 幅の広い |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| ハウジング色 | 青色被膜保護 |
| オフセット | 41 mm |
| 旋回半径 | 123 mm |
| 旋回径 | 246 mm |

### 車輪

| | |
|---|---|
| Tread hardness | 柔らかい |
| 本体材質 | ポリアミド |
| トレッド材質 | 弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理 |
| ベアリング | ローラーベアリング |
| 車軸 | ナットでネジ止め |
| スレッドガード | スレッドガード付き |
| 直径 | 100 mm |
| トレッド幅 | 34 mm |
| トレッドの硬度（A） | 64 ショアA |

### フィッティング

| | |
|---|---|
| フィッティングタイプ | 長方形プレート |
| プレート長 | 105 mm |
| プレート幅 | 80 mm |
| プレート穴長（最小） | 77 mm |
| プレート穴長（最大） | 80 mm |
| プレート穴幅（最大） | 60 mm |
| プレート穴径 | 9 mm |


© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# ALPHA

## 3477UFJ100P62 T/G small

EAN 4031582377798

### 製品図面




© Copyright 2026 TENTE International GmbH