TERMÉKINFORMÁCIÓK

# AGILA

## 2471DIK150R05-28

EAN 4031582301342



A kép eltérhet az eredeti terméktől

### TELJESÍTMÉNY

| | |
|---|---|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ○ ○ |
| Mozgás zajkibocsátása | ● ● ● ○ ○ |
| Kopás | ● ● ● ○ ○ |
| Korrozióálló képesség | ● ● ● ○ ○ |

### ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|---|---|
| Termék neve | Agila |
| Ház típusa | Forgóvillás görgő irányfékkel |
| Standard | EN12530 - Intézményi görgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál | 100 kg |
| Elektromosan vezető | Nem |
| Rozsdamentes | Nem |
| Statikus teherbírás | 200 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 85 °C |
| Összsúly | 1,77 kg |

### VÁZ

| | |
|---|---|
| A ház anyaga | Acéllemez, közepes |
| Villa alakja | Széles |
| Forgócsapágy | Kétsoros golyó |
| Szín | Kék passzivált |
| Ellensúlyoz | 36 mm |
| Körbeforgás | 262 mm |

### KERÉK

| | |
|---|---|
| Felépítmény anyaga | Acéllemez |
| Futófelület anyaga | Tömör gumi, nyomot nem hagyó |
| Csapágy | Kúpos golyóscsapágy |
| Szálvédők | Futófelület védelemmel |
| Átmérő | 150 mm |
| Futófelület szélessége | 32 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 80 Shore A |

### SZERELVÉNY

| | |
|---|---|
| Szerelvény típusa | Tömör csap, kerek |
| Csavar átmérője | 28 mm |
| Csavar hossza | 45 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# AGILA


2471DIK150R05-28

EAN 4031582301342

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Termékrajzok



© Copyright 2026 TENTE International GmbH