

KAPPA LOAD

9652FTP160P63 CL67

EAN 4031582314717

Pasūtījuma numurs 00830393



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

| | |
|--------------------|-----------|
| Rullļa veiktspeja | ● ● ● ● ○ |
| Kustības troksnis | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ● ○ |

PAMATAATRIBŪTI

| | |
|--------------------------------------|---|
| Produkta nosaukums | Kappa load |
| Korpusa tips | Grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu |
| Standarta | EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteni |
| Kravnesība pie 4 km/h | 900 kg |
| Kravnesība pie 6 km/h | 750 kg |
| Statiskā kravnesība | 1500 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -10 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
| Kopējais augstums | 205 mm |
| Kopējais platums | 116 mm |
| Kopējais svars | 6,281 kg |



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RITENIS

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Korpusa materiāls | Čuguns |
| Protektora materiāls | Poliuretāns, liets |
| Gultnis | Cuscinetti a sfera di precisione |
| Ass | Pieskrūvēts ar uzgriezni |
| Ritenis krāsa | Medus dzeltens (RAL1005) |
| Izplešanās armatūra | Ar vītņu aizsargu |
| Diametrs | 160 mm |
| Protektora platums | 50 mm |
| Korpusa platums | 50 mm |
| Protektora cietība (A) | 92 Krasts A |
| Protektora cietība (D) | 42 Krasts D |

KRONŠTEINIS

| | |
|---------------------|---|
| Materiāls | Čuguns vai dzelzs kalums, smags |
| Dakšas forma | Plašs, pastiprināts |
| Grozāmais gultnis | Dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnis (adatu) |
| Krāsa | Pasivēts ar zilu |
| Ofsets | 58 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 140 mm |
| Grozāms savienojums | 280 mm |
| | ✓ |
| Kupola diametrs | 111 mm |

UZSTĀDĪŠANA

| | |
|--|--------------------|
| Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums | 135 mm |
| Plāksnes platums | 110 mm |
| Plāksnes atveres garums (minimālais) | 75 mm |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 80 mm |
| Plāksnes atveres platums (minimālais) | 75 mm |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 105 mm |
| Plāksnes atveres diametrs | 11 mm |

INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

KAPPA LOAD

9652FTP160P63 CL67

EAN 4031582314717

Pasūtījuma numurs 00830393



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

KAPPA LOAD

9652FTP160P63 CL67

EAN 4031582314717

Pasūtījuma numurs 00830393



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

