INFORMACIJE O PROIZVODU

# E-DRIVE OPTIMA

EDOAUFF125P60 24V fuer optima

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PERFORMANSE

| | |
|---|---|
| Performanse kotrljanja | ●●●●○ |
| Buka u pokretu | ●●●●○ |
| Ishrana | ●●●○○ |
| otpornost na rdju | ●●●○○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|---|---|
| Naziv proizvoda | E-Drive optima |
| Tip | Pogonska jedinica |
| Električni provod | no |
| nerdjajuci | no |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | 5 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 40 °C |
| Ukupna širina | 190 mm |
| Ukupna težina | 3.99 kg |

## KUCISTE

| | |
|---|---|
| Materijal kućišta | Električni |
| oblik viljuska | Vožnja |
| Boja | plavo cinkovano |

## TOCAK

| | |
|---|---|
| Materijal za telo | poliamid |
| materijal omotaca | Elastična guma, neobeležena, vulkanizovana |
| Nošenje | prirubni tockovi |
| Boja Tocak | Srebrna siva (RAL7001) |
| Prečnik | 125 mm |
| Širina tela | 40 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 63 Šora A |

## PRILAGOĐAVANJE

| | |
|---|---|
| Tip uklapanja | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče | 100 mm |
| Širina ploče | 95 mm |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 60 mm |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 100 mm |
| Prečnik otvora ploče | 9 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH