INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

E-DRIVE OPTIMA

EDOAUFF125P60 24V fuer optima

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●●○
Bruit de mouvement	●●●●○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	E-Drive optima
Type	Unité d'entraînement
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Plage de température (minimale)	5 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Largeur totale	190 mm
Poids	3,99 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Électrique
Forme de la chape	Drive
Couleur de la chape	Zingué bleu

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé
Roulement	Roue à flasque
Couleur de la roue	Gris argenté (RAL7001)
Diamètre	125 mm
Largeur du corps de roue	40 mm
Dureté du bandage (A)	63 Shore A

FIXATION

Type de fixation	Platine rectangulaire
Longueur de la platine	100 mm
Largeur de la platine	95 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	60 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	100 mm
Diamètre des trous de la platine	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH