INFORMAZIONI DI PRODOTTO

# COMPACTA

2198UOI045P60-67x24

EAN 4031582030075



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

| | |
|---|---|
| Prestazioni di rotolamento | ●●●○○ |
| Rumore | ●●●○○ |
| Attrito | ●●●●○ |
| Resistenza alla corrosione | ●●●○○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

| | |
|---|---|
| Nome del prodotto | Compacta |
| Tipo | Ruota fissa |
| Standard | EN12528 - Ruote per arredamento |
| Portata a 3 km/h | 40 kg |
| Elettricamente conduttivo | No |
| Inossidabile | No |
| Portata statica | 80 kg |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -25 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C |
| Altezza totale | 48,5 mm |
| Larghezza complessiva | 20 mm |
| Peso complessivo | 0,06 kg |

## SUPPORTO

| | |
|---|---|
| Materiale di costruzione | Lamiera di acciaio, media |
| Forma della forcella | Angolare |
| Colore | Passivato blu |
| Diametro cuffia superiore | 20 mm |

## RUOTA

| | |
|---|---|
| Materiale del corpo | Poilammide |
| Materiale del battistrada | Identico al nucleo |
| Cuscinetto | Cuscinetto piano con distanziale |
| Asse | Rivettato |
| Colore Ruota | Nero grafite (RAL9011) |
| Parafili | Senza parafili |
| Diametro | 45 mm |
| Larghezza battistrada | 18 mm |
| Larghezza corpo | 18 mm |
| Durezza del Battistrada (D) | 75 Shore D |

## FISSAGGIO

| | |
|---|---|
| Tipo di fissaggio | Piastra rettangolare |
| Lunghezza della piastra | 67 mm |
| Larghezza della piastra | 24 mm |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 54 mm |
| Larghezza foro piastra (massima) | 54 mm |
| Diametro del foro della piastra | 5,3 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# COMPACTA

2198UOI045P60-67x24

EAN 4031582030075

Numero d'ordine 00021141

**Disegni del prodotto**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH