PRODUKTINFORMATION

# LINEA LIGHT

5925UAP075L51-10 7001/3000/7015

EAN 4031582357684



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

## YDEEVNE

| | |
|---|---|
| Rullemodstand | ●●○○○ |
| Kørselsstøj | ●●●○○ |
| Abrasion | ●●●○○ |
| Rustbeskyttelse | ●●●○○ |

## PRIMÆRE EGENSKABER

| | |
|---|---|
| Produktnavn | Linea light |
| Type | Drejeligt Hjul med Hjulbremse |
| Standard | EN12528 - Møbelhjul |
| Belastning ved 3 km/t | 100 kg |
| Elektrisk ledende | Nej |
| Rustfri | Nej |
| Belastning Statisk | 200 kg |
| Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
| Byggehøjde | 75,5 mm |
| Samlet bredde | 55 mm |
| Samlet vægt | 0,2 kg |

## GAFFEL

| | |
|---|---|
| Materialer til boliger | Polyamid |
| Gaffel Form | Dobbelt Hjul |
| Drejekrans | Stift, drejelig |
| Farve | Sølvgrå (RAL7001) |
| Udladning | 23 mm |
| Udfaldsradius | 81 mm |
| Udfaldsdiameter | 162 mm |
| Dome-diameter | 30 mm |

## HJUL

| | |
|---|---|
| Fælgmateriale | Polyamid |
| Hjulbanemateriale | Polyuretan, Indsprøjtet |
| Leje | Præcisionskugleleje |
| Hjulbane-farve | Skifergrå (RAL7015) |
| Hjul farve | Skifergrå (RAL7015) |
| Trådfang | Med trådfang |
| Diameter | 75 mm |
| Hjulbane bredde | 15 mm |
| Aksel Huldiameter | 0 mm |
| Navlængde | 0 mm |
| Fælgbredde | 15 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 92 Shore A |

## MONTERING

| | |
|---|---|
| Monteringstype | Hul til montagesplit til B10-fitting |
| Bolt Huldiameter | 10 mm |

Deutscher Designer Club

Interzum Award

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# LINEA LIGHT

5925UAP075L51-10 7001/3000/7015

EAN 4031582357684

Bestillingsnummer 00770571

**Produkttegninger**



Deutscher Designer Club

Interzum Award

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH