

# LINEA LIGHT

5925UAI065L51-10 KICK PEDAL

EAN 4031582403893



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ● ○ ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ● ○ ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Nombre del producto           | Linea light                        |
| Tipo                          | Rueda giratoria con Freno de rueda |
| Estándar                      | EN12528 - Ruedas para muebles      |
| Capacidad de carga a 3 km/h   | 60 kg                              |
| Conductivo eléctrico          | No                                 |
| Inoxidable                    | No                                 |
| Capacidad de carga estática   | 120 kg                             |
| Rango de temperatura (mínimo) | -10 °C                             |
| Rango de temperatura (máximo) | 40 °C                              |
| Altura total                  | 68 mm                              |
| Ancho total                   | 46 mm                              |
| Peso total                    | 0.11 kg                            |

## SOPORTE

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Material de la carcasa   | Poliamida                    |
| Forma de Horquilla Forma | Soporte de Aro Doble Soporte |
| Rodamiento giratorio     | Vástago giratorio Espiga     |
| Radio de giro            | 67 mm                        |
| Interferencia de giro    | 134 mm                       |
| Diámetro del domo        | 23 mm                        |

## ARO

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Material del cuerpo                | Poliamida                                  |
| Material de la banda de rodadura   | Poliuretano, Inyectado                     |
| Cojinete                           | Cojinete liso con Separador tubo separador |
| Protectores de hilo                | Sin protector de roscas                    |
| Diámetro                           | 65 mm                                      |
| Ancho de Banda de rodadura         | 13.9 mm                                    |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 87 Shore A                                 |

## AJUSTE

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Tipo de ajuste                 | Agujero ciego para conexión B10 |
| Diámetro del agujero del Perno | 10 mm                           |



Club  
Diseñador  
Deutscher



Premio  
Interzum



product  
design  
award

IF Premio  
Diseño

# LINEA LIGHT

5925UAI065L51-10 KICK PEDAL

EAN 4031582403893



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings



Club  
Diseñador  
Deutscher



Premio  
Interzum



product  
design  
award

IF Premio  
Diseño