

ZETA

4680TOP200P63

EAN 4031582429084



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

| | |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Ruído de movimento | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste | ● ● ● ● ○ |
| Resistência à corrosão | ● ● ● ○ ○ |

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto | Zeta |
| Tipo | Rodízio giratório |
| Padrão | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
| Capacidade de carga a 4 km/h | 800 kg |
| Capacidade de carga a 6 km/h | 640 kg |
| Capacidade de carga estática | 1600 kg |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -30 °C |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 80 °C |
| Altura total | 240 mm |
| Largura geral | 96 mm |
| Peso geral | 3,848 kg |

RODA

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Material do centro da roda | Poliamida, pesada |
| Material do piso da roda | Idêntico ao centro da roda |
| Rolamento | Rolamento de esferas de precisão |
| Eixo | Aparafusado com porca |
| Cor da Roda | Branco natural |
| Anti-fios | Sem anti-fios |
| Diâmetro | 200 mm |
| Largura do Piso | 50 mm |
| Largura do corpo | 50 mm |
| Dureza do Piso (D) | 75 Shore D |

SUPORTE

| | |
|-------------------------|--|
| Material | Folha de aço, muito pesada |
| Em Forma de Garfo | Amplio, Reforçado |
| Rolamento giratório | Duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável |
| Cor | Passivada a azul |
| Offset | 55 mm |
| Raio giratório | 155 mm |
| Interferência giratória | 310 mm |
| Diâmetro do dome | 96 mm |

ENCAIXE

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de fixação | Placa de fixação retangular |
| Comprimento da placa | 137 mm |
| Largura da placa | 105 mm |
| Comprimento do furo da placa (mínimo) | 75 mm |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 80 mm |
| Largura do furo da placa (Mínimo) | 75 mm |
| Largura do furo da placa (Máximo) | 105 mm |
| Diâmetro do furo da placa | 11 mm |

ZETA

4680TOP200P63

EAN 4031582429084



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

