PRODUKTINFORMATION

E-DRIVE OPTIMA

EDOAUFF125P60 24V fuer optima

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●○
Kørselsstøj	●●●●○
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	E-Drive optima
Type	Drivenhed
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Temperaturområde (minimum)	5 °C
Temperaturområde (maksimum)	40 °C
Samlet bredde	190 mm
Samlet vægt	3,99 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Elektrisk
Gaffel Form	Kørsel
Farve	Blå-kromatiseret

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret
Leje	Flangehjul
Hjul farve	Sølvgrå (RAL7001)
Diameter	125 mm
Fælgbredde	40 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	63 Shore A

MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	100 mm
Pladebredde	95 mm
Længde på pladehul (maksimum)	60 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	100 mm
Pladehullets diameter	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH