PRODUCTINFORMATIE

# ELASTECH

## IEP 300x55-Ø20 HL66

EAN 4031582319781




Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

### PRESTATIES

| | |
|---|---|
| Rolprestaties | ●●○○○ |
| Bewegingsgeluid | ●●●●● |
| Slijtage | ●●●○○ |
| Corrosiebestendigheid | ●●●○○ |

### KERNKENMERKEN

| | |
|---|---|
| Productnaam | Elastech |
| Type | Wiel |
| Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/h | 600 kg |
| Draagvermogen bij 6 km/h | 480 kg |
| Elektrisch geleidend | Nee |
| Roestvrij | Nee |
| Statisch draagvermogen | 1200 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 85 °C |
| Totaal gewicht | 3,89 kg |

### WIEL

| | |
|---|---|
| Tread hardness | zacht |
| Materiaal wielkern | Aluminium |
| Materiaal loopvlak | Elastische band, zwart, gevulkaniseerd |
| Lagering | Precisie kogellagers |
| Wielkleur | Jet black (vergelijkbaar RAL9005) |
| Afdekkapjes | Zonder schroefdraadbeschermer |
| Diameter | 300 mm |
| Breedte Loopvlak | 55 mm |
| Diameter Asgat | 20 mm |
| Naaflengte | 66 mm |
| Breedte wielkern | 55 mm |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 68 Shore A |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ELASTECH

## IEP 300x55-Ø20 HL66

EAN 4031582319781

Bestelnummer 00834703

**Producttekeningen**





© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# ELASTECH

## IEP 300x55-Ø20 HL66

EAN 4031582319781

Bestelnummer 00932703




© Copyright 2026 TENTE International GmbH