

## LINEA LIGHT

5925UOH065L51-10 KICK PEDAL

EAN 4031582403992



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ● ● ● ○ ○

Ruido de movimiento ● ● ● ○ ○

Desgaste ● ● ● ○ ○

Resistencia a la corrosión ● ● ● ● ○

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Nombre del producto           | Linea light                        |
| Tipo                          | Rueda giratoria con Freno de rueda |
| Estándar                      | EN12528 - Ruedas para muebles      |
| Capacidad de carga a 3 km/h   | 50 kg                              |
| Capacidad de carga estática   | 100 kg                             |
| Rango de temperatura (mínimo) | -10 °C                             |
| Rango de temperatura (máximo) | 40 °C                              |
| Altura total                  | 68 mm                              |
| Ancho total                   | 46 mm                              |
| Peso total                    | 0,104 kg                           |

## ARO

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Material del cuerpo              | Poliamida                  |
| Material de la banda de rodadura | Idéntico con cuerpo de Aro |
| Cojinete                         | Cojinete liso              |
| Protectores de hilo              | Con protector de roscas    |
| Diámetro                         | 65 mm                      |
| Ancho de Banda de rodadura       | 13,9 mm                    |

## SOPORTE

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Material                 | Poliamida                    |
| Forma de Horquilla Forma | Soporte de Aro Doble Soporte |
| Rodamiento giratorio     | Vástago giratorio Espiga     |
| Radio de giro            | 67 mm                        |
| Interferencia de giro    | 134 mm                       |
| Diámetro del domo        | 23 mm                        |

## AJUSTE

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Tipo de ajuste                 | Agujero ciego para conexión B10 |
| Diámetro del agujero del Perno | 10 mm                           |

Club Diseñador  
DeutscherPremio  
InterzumIF Premio  
Diseño

# LINEA LIGHT


5925UOH065L51-10 KICK PEDAL

EAN 4031582403992



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS



Club Diseñador  
Deutscher



Premio  
Interzum



IF Premio  
Diseño