제품 정보

# E-DRIVE OPTIMA

EDOAUFF125P60 24V fuer optima

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 성능

| | |
|---|---|
| 롤 성능 | ●●●●○ |
| 움직임 소음 | ●●●●○ |
| 내마모성 | ●●●○○ |
| 부식방지 | ●●●○○ |

## 핵심 속성

| | |
|---|---|
| 제품명 | E-Drive optima |
| 하우징 유형 | 드라이브 유닛 |
| 전기 전도성 | 아니요 |
| 스테인리스 | 아니요 |
| 온도 범위(최소) | 5 °C |
| 온도 범위(최대) | 40 °C |
| 전체 너비 | 190 mm |
| 전체 체중 | 3.99 kg |

## 하우징

| | |
|---|---|
| 주택 자재 | 전기 |
| Fork 외형 | 드라이브 |
| 색상 | 파란색 부동태화 |

## 휠

| | |
|---|---|
| 차체 재질 | 폴리아미드 |
| 트레드 재질 | 탄성 타이어, 비표시, 가황 |
| 베어링 | 플랜지 휠 |
| 휠 색상 | 실버 그레이(RAL7001) |
| 직경 | 125 mm |
| 차체 너비 | 40 mm |
| 트레드의 경도(A) | 63 Shore A |

## 피팅

| | |
|---|---|
| 피팅 유형 | 직사각형 플레이트 |
| 플레이트 길이 | 100 mm |
| 플레이트 너비 | 95 mm |
| 플레이트 홀 길이(최대) | 60 mm |
| 플레이트 구멍 너비(최대) | 100 mm |
| 플레이트 구멍 직경 | 9 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH