

## ALPHA SMART

3377DVR125P62

EAN 4031582331592



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullja veiktspēja  | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Kustības trokšnis  | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Nodilums           | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Korozijas izturīgs | ○ ○ ○ ○ ○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Alpha smart                                   |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu |
| Kravnesība pie 3 km/h                | 100 kg                                        |
| Kravnesība pie 4 km/h                | 100 kg                                        |
| Elektrovadībspējīga                  | Nē                                            |
| Nerūsējošais                         | Nē                                            |
| Statiskā kravnesība                  | 200 kg                                        |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -20 °C                                        |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C                                         |
| Kopējais augstums                    | 155 mm                                        |
| Kopējais svars                       | 1,27 kg                                       |

## KRONŠTEINIS

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Mājokļa materiāls   | Tērauda loksne, smaga |
| Dakšas forma        | Plāns                 |
| Grozāmais gultnis   | Divu bumbu sacīkstes  |
| Krāsa               | Pasivēts ar zilu      |
| Ofsets              | 40 mm                 |
| Pagrieziena rādiuss | 116,5 mm              |
| Grozāms savienojums | 233 mm                |

## RITENIS

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Korpusa materiāls      | Lokšņu tērauds           |
| Protektora materiāls   | Cietā gumija, melna      |
| Gūltnis                | Cuscinetto a rulli       |
| Ass                    | Pieskrūvēts ar uzgriezni |
| Izplešanās armatūra    | Bez vītņu aizsarga       |
| Diametrs               | 125 mm                   |
| Protektora platums     | 24 mm                    |
| Protektora cietība (A) | 85 Krasts A              |

## UZSTĀDĪŠANA

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Uzstādīšanas veids                     | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums                        | 105 mm             |
| Plāksnes platums                       | 85 mm              |
| Plāksnes atveres garums (minimālais)   | 77 mm              |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais)  | 80 mm              |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 60 mm              |
| Plāksnes atveres diametrs              | 9 mm               |

# ALPHA SMART

3377DVR125P62

EAN 4031582331592

Pasūtījuma numurs 00038232  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

