**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА**

# NOVATECH

RK.ETP085x80-Ø47x15,5

EAN 4031582369571



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

### КОЛЕЛО

| | |
|---|---|
| Материал на тялото | Неопределено |
| Материал на реазбата | Полипропилен, мек |
| Диаметър | 85 mm |
| Ширина на Резба | 80 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 92 Бръснач A |
| Диаметър на Сачмен лагер | 47 mm |
| Ширина на Сачмен лагер | 15.5 mm |

### ИЗПЪЛНЕНИЕ

| | |
|---|---|
| Производителност на ролката | ●●●●○ |
| Шум от движение | ●●●○○ |
| Привличане | ●●●●○ |
| Устойчив на корозия | ●●●○○ |

### ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|---|---|
| Име на продукта | Novatech |
| Тип | Колело |
| Товароносимост при 3 км/ч | 800 kg |
| Електропроводим | Не |
| Неръждаемост | Не |
| Статичен Товароносимост | 1600 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# NOVATECH

RK.ETP085x80-Ø47x15,5

EAN 4031582369571

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Чертежи на продукта







