

KAPPA LOAD

9652FTP125P63 CL67

EAN 4031582348729

Номер замовлення 00838861



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

| | |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ● ○ |
| Шум руху | ● ● ● ○ ○ |
| Атриція | ● ● ● ● ○ |
| Стійкість до корозії | ● ● ● ● ○ |

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|--|
| Назва продукту | Kappa load |
| Тип корпусу | Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори |
| Стандартний | EN12533 — Колісні опори для великих навантажень |
| Обвантажопідйомність 4 км/год | 660 kg |
| Обвантажопідйомність 6 км/год | 550 kg |
| Статичний Вантажопідйомність | 1100 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -10 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
| Загальна висота | 170 mm |
| Загальна ширина | 116 mm |
| Загальна вага | 5,825 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Матеріал тіла | Лиття |
| Матеріал протектору | Поліуретан, Відлитий |
| Носіння | Прецизійний кульковий підшипник |
| Вісь | Пригвинчено гайкою |
| Колір Колесо | медово-жовтий (RAL1005) |
| Захист різьби | 3 різьбовим поручителем |
| Діаметр | 125 mm |
| Протектор | 50 mm |
| Ширина тіла | 50 mm |
| Твердість Протектор (A) | 92 Прибережна A |
| Твердість Протектор (D) | 42 Прибережна D |

КРОНШТЕЙН

| | |
|---------------------|---|
| Матеріал | Литий чавун або циліндр, важкий |
| Ви́ла Форма | Широка Підсилений |
| Поворотний вузол | М'ячий Роликовий підшипник з глибокою крупною |
| Колір | Пасивований блакитним |
| Офсет (Зсув) | 48 mm |
| Радіус повороту | 112,5 mm |
| Поворотне з'єднання | 225 mm |
| Діаметр ковпачка | 111 mm |

ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|---|---------------------|
| Тип налаштування | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини | 135 mm |
| Ширина тарілки | 110 mm |
| Довжина отвору для планшета (мінімальна) | 75 mm |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 80 mm |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна) | 75 mm |
| Ширина отвору для планшета (максимальна) | 105 mm |
| Діаметр отвору планшета | 11 mm |

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

KAPPA LOAD

9652FTP125P63 CL67

EAN 4031582348729

Номер замовлення 00838861



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

KAPPA LOAD

9652FTP125P63 CL67

EAN 4031582348729

Номер замовлення 00838861



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

