**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА**

# ALPHA

## 3470UAR080P62

EAN 4031582304251



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

### ИЗПЪЛНЕНИЕ

| | |
|---|---|
| Производителност на ролката | ●●●○○ |
| Шум от движение | ●●●○○ |
| Привличане | ●●●●○ |
| Устойчив на корозия | ●●●○○ |

### ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|---|---|
| Име на продукта | Alpha |
| Тип | Въртящ се Колело |
| Стандартен | EN12532 - Транспортно оборудване |
| Товароносимост при 4 км/ч | 150 kg |
| Електропроводим | Не |
| Неръждаемост | Не |
| Статичен Товароносимост | 300 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -25 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 80 °C |
| Обща височина | 108 mm |
| Обща ширина | 75 mm |
| Общо тегло | 0.72 kg |

### ВИЛКА

| | |
|---|---|
| Материал на корпуса | Стоманен лист, тежък |
| Форма Вилица | Обхват |
| Въртящ се лагер | Две състезания с топка |
| Цвят | Синьо покритие |
| Изместване | 40 mm |
| Радиус на завъртане | 80 mm |
| Интерференция при завъртане | 160 mm |
| Диаметър на купол | 75 mm |

### КОЛЕЛО

| | |
|---|---|
| Материал на тялото | Полиамид |
| Материал на реазбата | Полиуретан, екструдирано |
| Лагер | Ролков лагер |
| Ос | Завинтен с гайка |
| Цвят на Колело | Сребърно сиво (RAL7001) |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за резба |
| Диаметър | 80 mm |
| Ширина на Резба | 38 mm |
| Ширина на тялото | 38 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 92 Бръснач A |
| Твърдост на Резба (D) | 42 Бръснач D |

### ПРИЛЯГАНЕ

| | |
|---|---|
| Тип на фитинга | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката | 105 mm |
| Ширина на плаката | 80 mm |
| Дължина на отвора на плаката (минимална) | 77 mm |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 60 mm |
| Ширина на отвора на плаката (минимална) | 77 mm |
| Ширина на отвора на плаката (максимална) | 80 mm |
| Диаметър на отвора на плаката | 9 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# ALPHA


3470UAR080P62

EAN 4031582304251


Номер на поръчката 00001085

**Чертежи на продукта**

3470U00080P62-neu




Platte 3470-080P62-105x80




© Copyright 2026 TENTE International GmbH