

## COMPACTA

1298UOI014P80-26

EAN 4031582300024



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullļa veiktspēja  | ● ● ● ● ○ |
| Kustības troksnis  | ● ● ● ● ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ● ○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Compacta                         |
| Korpusa tips                         | Fiksēts atbalsta ritenis         |
| Standarta                            | EN12528 - Mebeļu atbalsta riteni |
| Krāvesība pie 3 km/h                 | 15 kg                            |
| Elektrovadītspējīga                  | Nē                               |
| Nerūsējošais                         | Nē                               |
| Statiskā krāvesība                   | 30 kg                            |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -20 °C                           |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C                            |
| Kopējais augstums                    | 13,5 mm                          |
| Kopējais platums                     | 19 mm                            |
| Kopējais svars                       | 0,01 kg                          |

## KRONŠTEINIS

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Mājokļa materiāls | Tērauda loksne, gaiša |
| Dakšas forma      | Taisns                |
| Krāsa             | Pasivēts ar zilu      |
| Kupola diametrs   | 19 mm                 |

## RITENIS

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Korpusa materiāls      | Poliamīds                        |
| Protektora materiāls   | Identisks ar riteņa korpusu      |
| Gūltnis                | Cuscinetto piano con distanziale |
| Ass                    | Kniedēts                         |
| Ritenis krāsa          | Grafīta melna (RAL9011)          |
| Izplešanās armatūra    | Bez vītņu aizsarga               |
| Diametrs               | 14 mm                            |
| Protektora platums     | 14 mm                            |
| Korpusa platums        | 14 mm                            |
| Protektora cietība (D) | 65 Krasts D                      |

## UZSTĀDĪŠANA

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Uzstādīšanas veids                     | Apļa plāksne |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais)  | 20 mm        |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 20 mm        |
| Plāksnes atveres diametrs              | 2,5 mm       |

# COMPACTA

1298UOI014P80-26

EAN 4031582300024

Pasūtījuma numurs 00021119  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

