INFORMACJE O PRODUKCIE

DURATECH

MOP 160x50-Ø30

EAN 4031582320046



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid, bardzo ciężki
Materiał bieżni	Identyczny z korpusem Koło
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło	Naturalna biel
Osłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	160 mm
Szerokość Bieżnia	50 mm
Średnica otworu Oś	30 mm
Długość piasty	60 mm
Szerokość korpusu	50 mm
Twardość Bieżnia (D)	75 Shore D
Typ łożyska	6306

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	●●●●●
Hałas ruchowy	●●○○○
Odejście	●●●●●
Odporność na korozję	●●●○○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Duratech
Typ	Koło
Standardowy	EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Nośność przy 4 km/h	2700 kg
Nośność przy 6 km/h	2250 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	4500 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-40 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	80 °C
Waga całkowita	1,62 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH

MOP 160x50-Ø30

EAN 4031582320046

Numer zamówienia 00801261

Rysunki produktu




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

MOP 160x50-Ø30

EAN 4031582320046

Numer zamówienia 00301261



© Copyright 2026 TENTE International GmbH