

## ALPHA STAINLESS

8478PID125P62

EAN 4031582381702



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Rullja veiktspēja  | ● ● ● ● ○   |
| Kustības troksnis  | ● ● ● ● ○   |
| Nodilums           | ● ● ● ● ○ ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ● ●   |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Alpha stainless                 |
| Korpusa tips                         | Fiksēts atbalsta ritenis        |
| Standarta                            | EN12532 - Transporta aprīkojums |
| Kravnesība pie 4 km/h                | 100 kg                          |
| Elektrovadītspējīga                  | Nē                              |
| Nerūsējošais                         | Jā                              |
| Statiskā krāvēsība                   | 200 kg                          |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -20 °C                          |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C                           |
| Kopējais augstums                    | 155 mm                          |
| Kopējais platums                     | 85 mm                           |
| Kopējais svars                       | 0,83 kg                         |

## KRONŠTEINIS

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Mājokļa materiāls | Nerūsējošais tērauds, smags |
| Dakšas forma      | Plaša                       |
| Krāsa             | Nerūsējošais tērauds        |

## RITENIS

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Korpusa materiāls      | Polipropilēns                    |
| Protektora materiāls   | Cietā gumija, bez marķējuma      |
| Gūltnis                | Cuscinetto a rulli, Inossidabile |
| Ass                    | Pieskrūvēts ar uzgriezni         |
| Ritenis krāsa          | Grafīta melna (RAL9011)          |
| Diametrs               | 125 mm                           |
| Protektora platums     | 37 mm                            |
| Korpusa platums        | 37 mm                            |
| Protektora cietība (A) | 80 Krasts A                      |

## UZSTĀDĪŠANA

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Uzstādīšanas veids                     | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums                        | 100 mm             |
| Plāksnes platums                       | 85 mm              |
| Plāksnes atveres garums (minimālais)   | 77 mm              |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais)  | 60 mm              |
| Plāksnes atveres platums (minimālais)  | 77 mm              |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 80 mm              |
| Plāksnes atveres diametrs              | 9 mm               |

# ALPHA STAINLESS

8478PID125P62

EAN 4031582381702

Pasūtījuma numurs 00035730  
Produkta rasējumi



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

