INTEGRAL TWIN

2946UAP100R26-28S45 D 9002 4xM8

EAN 4031582302585

Numéro de commande 00020764

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●●●
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Integral twin
Capacité de charge à 3 km/h	125 kg
Capacité de charge à 4 km/h	125 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	375 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	129 mm
Largeur totale	63 mm
Poids	1.05 kg
Certification	Testé et surveillé par TÜV Süd

CHAPE

Déport	31 mm
Rayon d'encombrement	85 mm
Diamètre d'encombrement	170 mm
Diamètre du dôme	61.5 mm

ROUE

Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	15 mm
Largeur du corps de roue	15 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	28 mm
Longueur de la vis	96 mm
Position de la tige filetée	19 mm
Nombre de trous de fixation	4

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

INTEGRAL TWIN

2946UAP100R26-28S45 D 9002 4xM8

EAN 4031582302585

Numéro de commande 00039764

Dessins du produit

