ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ALPHA STAINLESS

8477UFD160P63

EAN 4031582354935



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	●●●●○
Шум движения	●●●●○
Исчезновение	●●●○○
Устойчивость к коррозии	●●●●●

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Alpha stainless
Тип	Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Стандартный	EN12532 - Транспортировочное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	300 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Да
Грузоподъемность статическая	600 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	80 °C
Общая высота	200 mm
Общая ширина	96 mm
Общий вес	2,48 kg

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Нержавеющая сталь, тяжелая
Форма Вилы	Широкая
Повортный узел	Две гонки с мячом
Цвет	Нержавеющая сталь
Офсет (Смещение)	60 mm
Радиус поворота	167 mm
Поворотное соединение	334 mm

КОЛЕСО

Tread hardness	мягкий
Материал корпуса	Полиамид
Материал протектора	Эластичные шины, без следов, вулканизированные
Подшипник	Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо	Серебристо-серый (RAL7001)
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	160 mm
Ширина Протектор	30 mm
Ширина тела	46 mm
Твердость Протектор (A)	63 Береговая A

ФИТИНГ

Тип фитинга	Прямоугольная пластина
Длина пластины	137 mm
Ширина пластины	105 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)	75 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	80 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	105 mm
Диаметр отверстия пластины	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ALPHA STAINLESS

8477UFD160P63

EAN 4031582354935

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Чертежи изделия



