

# STYLEA

5923XGI065B10-11X20/10D23 9011/9011

EAN 4031582341140



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

|        |           |
|--------|-----------|
| 롤 성능   | ● ● ● ○ ○ |
| 움직임 소음 | ● ● ● ○ ○ |
| 감원     | ● ● ● ○ ○ |
| 부식방지   | ● ● ● ● ○ |

## 핵심 속성

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| 제품명            | Stylea                          |
| 하우징 유형         | Intermittend brake가 장착된 회전식 캐스터 |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 50 kg                           |
| 전기 전도성         | ✓                               |
| 적재 용량 정적       | 100 kg                          |
| 온도 범위(최소)      | -20 °C                          |
| 온도 범위(최대)      | 60 °C                           |
| 총높이            | 68 mm                           |
| 전체 너비          | 43 mm                           |
| 전체 체중          | 0.121 kg                        |

## 휠

|            |                      |
|------------|----------------------|
| 차체 재질      | 폴리아미드, 전기 전도성        |
| 트레드 재질     | 열가소성 고무, 전기 전도성      |
| 베어링        | 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링 |
| 차축         | 리벳                   |
| 트레드 색상     | 그래파이트 블랙(RAL9011)    |
| 휠 색상       | 그래파이트 블랙(RAL9011)    |
| 스레드 가드     | 스레드가드 없음             |
| 직경         | 65 mm                |
| 트레드 폭      | 8 mm                 |
| 차축 홀 직경    | 0 mm                 |
| 허브 길이      | 0 mm                 |
| 차체 너비      | 8 mm                 |
| 트레드의 경도(A) | 87 육상 A              |

## 하우징

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 재료      | 폴리아미드             |
| Fork 외형 | 트윈 휠 하우징          |
| 스위블 베어링 | 스텝, 회전            |
| 색상      | 그래파이트 블랙(RAL9011) |
| 오프셋     | 25 mm             |
| 회전 반경   | 53 mm             |
| 회전 간섭   | 106 mm            |
| 돔 직경    | 23 mm             |

## 피팅

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 피팅 유형 | 그립 링이 달린 스텝, 칼라 |
| 스텝 직경 | 11 mm           |
| 스텝 길이 | 20 mm           |

제품 정보

# STYLEA

5923XGI065B10-11X20/10D23 9011/9011

EAN 4031582341140



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

---

